



# Lampen und Lichterketten

# Lampen und Lichterketten



Die Mobilefolie (Art. 95 112 00) in 2 Stücke teilen (je 35 x 50 cm) und die beiden Zuschnitte jeweils rechts und links am Rand mit der Lochzange in 4 cm Abstand lochen.


**Wichtig:** Die Löcher müssen pro Teil genau aufeinander passen. Wir empfehlen vor dem Lochen mit einem Permanentmarker die Platzierung der Lochungen zu markieren. Die Willowblätter und die Strohseide werden mit Doppelklebefolie (Art. 93 615 06) auf die Mobilefolie aufgeklebt. Eine Seite der Schutzfolie abziehen, Material einzeln auflegen und andrücken und mit der Schere entsprechend ausschneiden. Zweite Schutzfolie abziehen und wie gewünscht auf der Mobilefolie platzieren.

Die Blätter und Strohseide sind mit dieser Technik fest und stabil mit der Folie verbunden. Je nach Geschmack mit Klarlack matt (Art. 93 169 03) oder glänzend (Art. 93 169 04) überlackieren. Die gestalteten Flächen können dann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Weitere Verzierungen werden mit Bleiband (Art. 10 003 05) gestaltet.



Cristallicpaint blau (Art. 93 210 47) und grün (Art. 93 210 67) auf die Rückseite der Mobilefolie wie gewünscht mit dem Spongschwamm auf tupfen. Trocknen lassen. Für intensivere Farbergebnisse kann Cristallicpaint nochmals aufgetupft werden.

Auf der Vorderseite der Folie Dekofix - Dekokleber (Art. 91 211 05) auf die gewünschten Flächen direkt aus der Flasche satt auftragen und Deko-Ice blau (Art. 91 118 48) und Deko-Balls farblos (Art. 91 104 16) in den noch feuchten Kleber einstreuen und trocknen lassen.



Die Lichterkette auf dem Drahtgewebe (Art. 26 795 13) gleichmäßig befestigen und nach der Trocknung der Folienstücke mit dem Schleifenband die 2 Teile Folie und dazwischen das Drahtgewebe befestigen.

Da das Drahtgewebe immer schmaler als die Folie sein muss, entsteht durch das Zusammenbinden die Wölbung.

Zum farbigen Gestalten von Lampen und Lichterketten eignen sich folgende Folien:

Lampen / Laternenfolie opal (0,25 mm): Art. 95 211 02 (520 x 200 mm)  
 Art. 95 211 03 (330 x 400 mm)  
 Art. 95 211 06 (500 x 700 mm)  
 Art. 95 211 07 (700 x 1000 mm)

Mobilefolie transparent (0,4 mm): Art. 95 100 00 (330 x 430 mm)  
 Art. 95 112 00 (500 x 700 mm)  
 Art. 95 112 01 (700 x 1000 mm)

Ihr Fachhändler: